

CareClean™ AS 1 WDL

预浸涂清洁湿巾

产品说明

嘉实多CareClean™ AS 1 WDL包含独立包装的、预浸涂了快干型异链烷烃基溶剂型清洗剂的低气味、由无纺布材制成的打孔清洁湿巾。

应用场合

CareClean AS 1 WDL 可有效替代那些用于清洁矿物油、油脂、润滑脂以及其他非极性污物的传统低闪点的高芳香烃溶剂型清洗剂产品。

该产品特别推荐用于没有特别要求零部件与水接触的场所。

CareClean AS 1 WDL 与各种金属类型的基材和大多数非金属基材相兼容。

得益于出色的溶解能力和较快的蒸发率，CareClean AS 1 WDL 适用于各个不同行业的清洗应用，比如电子、电气设备以及汽车涂装车间等。

在航空航天制造和装配领域，CareClean AS 1 WDL 特别适用于常规的清洗操作，比如去除飞机零部件上残留的液压油、清洗起落架上的螺钉螺栓以及去除钻孔过程中产生的多余的切削液。

产品优点

- 打孔的、不含丙烯酸乳液的湿巾有助于提供对于重点污物更为出色的吸附力和附着力，从而保证了更佳的清洗效果并节省清洗类产品的消耗。
- CareClean AS 1 WDL 的无纺布由纤维素和合成纤维组合而成，因而在擦拭溶剂时不会出现拖尾的擦痕，同时其出色的强度特性确保了该清洁湿巾的广泛适用性以及低起屑性。
- 良好的机械阻力有效防止湿巾出现撕裂、变形和磨损的现象，并对湿巾在横向和纵向同时起到加固作用。
- 基于低气味的异构烷烃类溶剂以及更低的芳香烃含量，更容易被一线操作工人所接受。
- 针对清洗剂（用于清洗动物、植物和矿物油脂）出色的溶解能力有助于改善零部件的清洁程度进而降低返工成本。
- 快干、无残留的表面有助于提高生产效率、降低报废率。
- 多用途、可清洗高科技工作场所内不同种类的污物

典型数据

项目	测试方法	单位	CareClean AS 1 WDL
外观	目测	-	蓝绿色卷状湿巾
每卷湿巾的张数	-	-	36
湿巾尺寸	-	cm	32 x 40
湿巾厚度	-	mm	0.75

项目	测试方法	单位	CareClean AS 1 WDL
清洗剂闪点, PMCC	ASTM D93 / ISO 2719	°C	58
清洗剂的芳香烃含量	UV	ppm	20

以上数据是在一般制造公差的情况下获得。

使用建议

长时间接触可能会使一些橡胶和塑料出现膨胀或隆起的现象。

不可用于清洗带电设备。

其他信息

OEM认证

- 空客: ASN42202

储存

为避免产品变质，请始终保持容器/桶密封。请将产品储存于阴凉干燥处，避免阳光直射。防冻、防进水。为保证产品的最佳稳定性，建议储存于 5°C ~ 45°C (即 41°F ~ 113°F) 的室内环境中。

欲了解更多详情，请参阅产品安全数据表。

CareClean™ AS 1 WDL

23 May 2019

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

本《产品技术说明书》及其包含的信息在印刷之日是准确的，但对其准确性或完整性，我们不做保证与陈述（无论明示还是暗示）。所提供的信息，基于实验室条件下的标准测试，仅供参考。建议用户确保参考的是最新版本的产品技术说明书。安全地评价和使用产品、评估与希望的应用是否合适、以及遵守所有适用法律法规，是用户的责任。我们为所有产品提供《安全技术说明书》。用户应当查阅关于产品储存、安全处理和处置的适当信息。对于非正常使用产品、未遵循建议、或者因产品性质的固有危害所造成的伤害或损伤，BP plc或其子公司不承担责任。所有产品、服务和信息均基于标准销售条款提供。如需更多信息，请联系我们当地的代表。

碧辟 (中国) 工业油品有限公司 中国上海市浦东新区浦建路76号由由国际广场19~22楼, 电话+86 21 38605888, 邮编: 200127

www.castrol.com/globalbusiness/cn